


Свързващ кабел с конектор

ADOGH030MSS0005E03



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	198,3
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E10868



Свързващ кабел с конектор


ADOGH030MSS0005E03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BU =	черен
GN/YE =	син
	зелен/жълт