


Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0005H04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

27 x 15 x 39

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с покритие против залепване на пръски

Дисплей / работни елементи

Дисплей

Статус на превключване

2 x Светодиод, жълт

Работа

1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E10870



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0005H04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял