


Конектор за окабеляване

SDOGK190MSSFKPG



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	7,5

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 65

Механични данни

Тегло	[g]	82,4
Размери	[mm]	26 x 26 x 49
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Конектор за окабеляване


SDOGK190MSSFKPG

Електрическо свързване

запояване: ...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 10...14 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

