


E10890



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030ZDS0002A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 60 AC/DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 68

Механични данни

Размери [mm] 10 x 10 x 33

Материал PUR

Материал на гайката цинкова отливка

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M8, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка




E10890



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030ZDS0002A03

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен
BN = кафяв
BU = син

Артикулът не се предлага вече - запис в архива