




Свързващ кабел с конектор

ADOAK120MSS0010A

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 65

Механични данни

Размери [mm] 51 x 26 x 58

Материал месинг с никелово покритие

Формиран корпусен материал месинг, с никелово покритие

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10898



Свързващ кабел с конектор

ADOAK120MSS0010A

Връзка

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE