


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0025E04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVT003

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 68; IP 69K

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 46
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки



Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

**Свързващ кабел с конектор**

ADOGH040VAS0025E04

Електрическо свързванеКабел: 25 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

**Връзка**

	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял