

# E10907




## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005H04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

заменен от: EVC002



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC	
Макс. токово натоварване общо [A]	4	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-40...90	
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6 Fc	20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост	EN 60068-2-27 Ea	100 Земно притегляне 11 ms полузадължително; 6 удара

# E10907



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005H04

		във всяка посока по трите координатни оси / -40 °C / 85 °C
Непрекъснатата устойчивост на удари	EN 60068-2-29 Eb	40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси / -20 °C / 50 °C
Бързи температурни промени	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 цикъла
Тест с пръскане на сол	EN 60068-2-52 Kb	степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)

### Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 43
Материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

### Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

### Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm




# E10907



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005H04

### Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен  
BN = кафяв  
BU = син  
WH = бял

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

заменен от: EVC002