


## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040SCS0005I04

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVW005

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                                     |

## Електрически показатели

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 250 AC / < 300 DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                   |

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
| Защита                  | IP 68    |

## Механични данни

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Размери [mm]               | 27 x 15 x 39                                  |
| Материал                   | TPU                                           |
| Формиран корпусен материал | TPU                                           |
| Материал на гайката        | месинг, с покритие против залепване на пръски |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040SCS0005I04

### Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



### Връзка



Цвета на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син   |
| WH = | бял   |