
E10911

Свързващ кабел с конектор

ADOAH040SCS0010I04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVW006
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Размери	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с покритие против залепване на пръски
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10911

Свързващ кабел с конектор

ADOAH040SCS0010I04

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял