




Свързващ кабел с конектор

ADOAH043SCS0002I04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVW007
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита	IP 68	
Механични данни		
Размери	[mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU прозрачен	
Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен	
Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски	

E10912



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043SCS0002I04

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял