


Свързващ кабел с конектор

ADOAH043SCS0010I04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVW009

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU прозрачен
Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен
Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски

E10914



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043SCS0010I04

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял