

Свързващ кабел с конектор

ADOGH040SCS0010I04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 43
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10917



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040SCS0010I04

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски;
Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
WH =	син
	бял