


Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC050

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...90
Защита	IP 67

Механични данни

Брой разпределителни кутии за портове	4
Вид на конектора	M8

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Разделителна кутия


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

