




Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0005A10

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC054

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Брой разпределителни кутии за портове	8

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен



Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0005A10

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR / PVC, Без халоген, черен, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт