




Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0010A10

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	2
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-15...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Брой разпределителни кутии за портове		8
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

E10922



Разделителна кутия


ZDO8F039MSS0010A10

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR / PVC, Без халоген, черен, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0010A10

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт