


Свързващ кабел

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11324

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Клас на защита

III

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Свързващ кабел

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, TPU, Без халоген; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

