




Свързващ кабел

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



| Приложение                     |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Система                        | Без халоген                 |
| Електрически показатели        |                             |
| Работно напрежение [V]         | 10...55 DC                  |
| Клас на защита                 | III                         |
| Условия на работа              |                             |
| Околна температура [°C]        | -25...90                    |
| Защита                         | IP 67                       |
| Механични данни                |                             |
| Материал                       | TPU                         |
| Формиран корпусен материал     | TPU                         |
| Материал на гайката            | месинг, с никелово покритие |
| Забележки                      |                             |
| Единица на опаковката          | 1 брой                      |
| Електрическо свързване - щекер |                             |

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие





## Свързващ кабел

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

### Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, TPU, Без халоген; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Връзка



### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

