




Свързващ кабел с конектор

ADOAK190MSS0005B19

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 65

Механични данни

Размери	[mm]	51 x 26 x 58
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)
--

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел с конектор

ADOAK190MSS0005B19

Връзка

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт