




Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0010B19

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 65

Механични данни

Размери	[mm]	26 x 26 x 49
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, черен, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10948



Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0010B19

Връзка