


Свързващ кабел с конектор

ADOGH050VAS0010E05

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 68

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 46
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор

ADOGH050VAS0010E05

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял