


Свързващ кабел с конектор

ADOAH050SCS0002I05

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативно изделие: EVW013 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики! – Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение	
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68
Механични данни	
Размери [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с покритие против залеждане на пръски
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

E10957



Свързващ кабел с конектор


ADOAH050SCS0002I05

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; с кръстосана връзка; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, под тъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски;
Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативно изделие: EVW013 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики! – Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!