


Свързващ кабел с конектор

ADOAH050SCS0005I05

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор


ADOAH050SCS0005I05

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; с кръстосана връзка; 5 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял