


## Свързващ кабел с конектор

ADOAH050SCS0010I05

Артикулът не се предлага вече - запис в архива




Приложение	
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68
Механични данни	
Размери [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; с кръстосана връзка; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Електрическо свързване - Конектор	
Съединител: 1 x M12, под тъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm	

# E10959



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH050SCS0010I05



### Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял

Артикулът не се предлага вече - запис в архива