

E10968



Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSS0010H05

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSS0010H05

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял