


Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0010E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU прозрачен
Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10970



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0010E03

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Връзка



Цветовете на проводниците :
BN = кафяв
BK = черен
BU = син