


Джъмпер за клапан

AVDAB031--S0002A03

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Материал		PVC
Формиран корпусен материал		PVC
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Джъмпер за клапан

AVDAB031--S0002A03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В DIN, под тъгъл; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
GN/YE =	син
	зелен/жълт