


Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0008B03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------------	-------------------

Клас на защита	III
----------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 8 m, PUR, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10974



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0008B03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син