E10978

Свързващ кабел с конектор

ADOAH080MSS0002A06

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие



E10978

Свързващ кабел с конектор

ADOAH080MSS0002A06

Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
WH =	бял
YE =	жълт