

E10979




Свързващ кабел с конектор

ADOAH080MSS0005A06

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10980

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 30 AC / < 36 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10979



Свързващ кабел с конектор


ADOAH080MSS0005A06

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
WH =	бял
YE =	жълт