




Конектор за окабеляване

SDOGA030PLSFKPG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	20 x 20 x 46
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 11

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: С; Формовано тяло: РА; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10981

Конектор за окабеляване

SDOGA030PLSFKPG



Връзка

