


Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC026

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Материал

PUR

Формиран корпусен материал

PUR

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

