


Преходен щекер

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11295

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 О-пръстен

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Монтажна резба	PG 13.5
----------------	---------

Материал	месинг с никелово покритие
----------	----------------------------

Формиран корпусен материал	месинг, с никелово покритие
----------------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10985



Преходен щекер

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Електрическо свързване

Кабел: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK