


## Свързващ кабел

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11378

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

Система

Без халоген

## Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Клас на защита

III

## Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

## Механични данни

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие


## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



# E10986



## Свързващ кабел

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

### Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Връзка



### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

