


E10008



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042ZDS0005E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Материал PUR

Формиран корпусен материал PUR

Материал на гайката цинкова отливка

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10008



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042ZDS0005E03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BK = черен
BU = син