


E1001A



Конектор за окабеляване

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G



Приложение

Система	контакти със златно покритие
Приложение	свързване към сертифицирани искробезопасни вериги

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

Одобрение	BVS 05 ATEX E106
ATEX маркировка	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Механични данни

Тегло	[g]	59,1
Размери	[mm]	29 x 29 x 71
Материал		PBT
Формиран корпусен материал		PBT
Материал на гайката		PA



Конектор за окабеляване

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

Забележки

Забележки

Та съгласно таблица "Обща мощност на токовите вериги" в
съответните инструкции за работа (част безопасност - АТЕХ)

Няколко вътрешни захранващи вериги могат да бъдат свързани към конектори.

Сумата на напреженията на един или повече искрообезопасени
вериги не трябва да превишава следните стойности::

Утотално max = 60 V (пикова стойност)

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 10...12 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Rd24, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PA; Контакти: със златно покритие



Връзка

