


E1002A



Конектор за окабеляване

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Приложение

Приложение свързване към сертифицирани искробезопасни вериги

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...80

Защита IP 65

Тестове / одобрения

Одобрение BVS 05 ATEX E106

ATEX маркировка II 1G Ex ia IIC T6 Ga

II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Механични данни

Тегло [g] 35,7

Размери [mm] 25 x 25 x 56

Материал PA

Формиран корпусен материал PA

Материал на гайката PA

Забележки

Забележки

Та съгласно таблица "Обща мощност на токовите вериги" в съответните инструкции за работа (част безопасност - ATEX)

Няколко вътрешни захранващи вериги могат да бъдат свързани към конектори.

Сумата на напреженията на един или повече искробезопасни вериги не трябва да превишава следните стойности:

Утоално max = 60 V (пикова стойност)

E1002A



Конектор за окабеляване

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M18, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

