


E10058



Свързващ присъединител на клапана

VALVE PLUG TYPE A



Приложение

Система	Без силикон
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	16

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...125
Защита	IP 65

Механични данни

Тегло [g]	28
Размери [mm]	42 x 29 x 28
Материал	PA
Формиран корпусен материал	PA

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10058



Свързващ присъединител на клапана


VALVE PLUG TYPE A

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PA



Връзка

