




## Конектор за окабеляване

SDOAH042PLSFKPG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11510

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



### Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

### Изходи

Електрическо изпълнение PNP

### Условия на работа

Околна температура [°C] -40...85

Защита IP 67

### Механични данни

Размери [mm] 30 x 18 x 35

Материал PBT; PA

Формиран корпусен материал PBT / PA

Материал на гайката PA

### Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |

### Забележки

Единица на опаковката 1 брой



## Конектор за окабеляване


SDOAH042PLSFKPG

### Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT / PA; Заклучване: PA



### Връзка

