




Конектор за окабеляване

SDOAT052--SFKPG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...80
Защита		IP 65
Механични данни		
Размери	[mm]	48 x 30 x 65
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Материал на гайката		PA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Конектор за окабеляване

SDOAT052--SFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 9

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Ø 28 mm, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

