


Конектор за окабеляване

SDOAT052--SFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...80
--------------------	------	----------

Защита	IP 65
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	48 x 30 x 65
---------	------	--------------

Материал	PA
----------	----

Формиран корпусен материал	PA
----------------------------	----

Материал на гайката	PA
---------------------	----

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване

SDOAT052--SFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 9

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Ø 28 mm, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

