


Конектор за окабеляване

SDOAT050--SFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
--------------------	-----	----------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65

Механични данни

Тегло	[g]	65,2
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Конектор за окабеляване

SDOAT050--SFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5...11 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Ø 28 mm, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA



Връзка

