


Конектор за окабеляване

SDOAH042PLSFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...80
--------------------	------	----------

Защита	IP 65
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	20 x 34 x 32
---------	------	--------------

Материал	PA
----------	----

Формиран корпусен материал	PA
----------------------------	----

Материал на гайката	PA
---------------------	----

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Конектор за окабеляване

SDOAH042PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

