




Конектор за окабеляване

SDOAH041PLSFKPG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...80
Защита		IP 65
Механични данни		
Размери	[mm]	20 x 34 x 32
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Материал на гайката		PA
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Конектор за окабеляване

SDOAH041PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

