

E10095




Конектор за окабеляване

SDOAH042ZDSFKPG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11510

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение NPN

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 36 x 20 x 31

Материал PA

Формиран корпусен материал PA

Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Конектор за окабеляване


SDOAH042ZDSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка

