

E10096




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040PLS0002E03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативно изделие: E10915 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики! – Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...55 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -40...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 15 x 15 x 42

Материал PUR

Материал на гайката PUR

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: PUR




E10096



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040PLS0002E03

Връзка



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативно изделие: E10915 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики! – Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!