


Конектор за окабеляване

SDOAH041PLSFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11510

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-30...80
-------------------------	----------

Защита	IP 65
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	20 x 34 x 32
--------------	--------------

Материал	PA
----------	----

Формиран корпусен материал	PA
----------------------------	----

Материал на гайката	PA
---------------------	----

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване

SDOAH041PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

