




Конектор за окабеляване

SDOAH041PLSFKPG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение NPN

Условия на работа

Околна температура [°C] -30...80

Защита IP 65

Механични данни

Размери [mm] 20 x 34 x 32

Материал PA

Формиран корпусен материал PA

Материал на гайката PA

Дисплей / работни елементи

Дисплей Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Конектор за окабеляване


SDOAH041PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

