


E10128



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040PLS0005E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...55 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -40...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 25 x 15 x 32

Материал PUR

Формиран корпусен материал PUR

Материал на гайката PUR

Забележки


Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: PUR



E10128



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040PLS0005E03

Връзка

