


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040PLS0006E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	25 x 15 x 32
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		PUR

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: PUR



E10131



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040PLS0006E03

Връзка

