




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005A

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67


Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване		
Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие




E10140



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005A

Връзка



BN =
BK =
BU =

Цветове на проводниците :

кафяв
черен
син